



## Dijamantna mini turpija granulacija D126 (srednja) Universal, tip: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	529420 4
GTIN	4007220257531
Razred artikla	53B

### Opis

#### Izvedba:

Ravnomjerno su posute dijamantnim prahom i galvanski fiksirane. Kraća, kompaktnija forma u usporedbi s dijamantnim igličastim turpijama. Ø drške 3 mm.

#### Upotreba:

Za preciznu doradu s **pneumatskim alatom** (br. 079708) ili za ručnu primjenu (brzostezna drška br. 519700).

#### Napomena:

Daljnje izvedbe na upit.

### Tehnički opis

Opis oblika	okruglo
Duljina prevlake	25 mm
Presjek s prevlakom	2 mm
Ø drške	3 mm
Zauzeće	potpuno
Ukupna duljina	60 mm
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Granulacija	D126
uključujući dršku turpije	ne
Vrsta proizvoda	Iglasta turpija

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Kamen	prikladno samo u posebnim uvjetima		