



## Univerzalni mjerni uređaj u drvenoj kutiji, tip: SET



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428300 SET
GTIN	5051102226589
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Lagana, stabilna konstrukcija cijevi.** Dva nosača mjernih krakova za prihvat različitih mjernih umetaka. Fiksni nosač mjernih krakova (bez vodećeg utora) za grubo podešavanje može se pomaknuti na cijev. Mobilni nosači mjernih krakova s preciznim kugličnim navođenjem i ležajevima bez hoda i trenja, čime se postiže maksimalna preciznost. **Konstantne mjerne sile zahvaljujući ugrađenoj mjernoj opruzi.** Za beskontaktno stavljanje u mjerni položaj mjerni krak može se povući unatrag. Mjerno područje može se proizvoljno proširiti zahvaljujući opcionalnim produžecima (maksimalno do 3000 mm). Može se koristiti sa svakim mjernim satom ili finim pokazivačem s Ø drške 8 mm h6.

#### Upotreba:

**Univerzalni mjerni uređaj za usporedna mjerenja.** Za vanjska i unutarnja mjerenja različitih oblika obradaka i mjerenje uskih priključnih mjesta. U kombinaciji s posebnim priborom za mjerenje kotača za centriranje, uboda, utora, oblika lastavičjeg repa, konusa, ozubljenja te unutarnjih i vanjskih navoja.

#### Dio isporuke:

Osnovni uređaj, drvena kutija. Uključujući mjerne krakove br. 428350 vel. 50, 2 kom. mjernih nastavaka br. 428360 vel. S, 2 kom. steznih matica br. 428358, 2 kom. dubinskih graničnika br. 428354 vel. A podesivih, digitalni mjerni sat s prikazom skale, očitavanjem 0,001 mm, min. / maks. funkcijom, zaštitnom kapicom za mjerni sat.

### Tehnički opis

Mjerni raspon	20 mm
Područja primjene, vanjsko	0 - 220 mm

Područja primjene, unutarne	30 - 255 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A3
Vrsta proizvoda	Univerzalna mjerna naprava

## Usluge

KalibriranjeUniverzalno pomično mjerilo maks. mjerno područje 600 mm	021400 600
--	------------

## Pribor

Stezna matica za 428360, komad tip K	428358 K
Par mjernih krakova duljina 50 mm	428350 50
Mjerni umetak za mjerne krakove, komad tip S	428360 S
Produžetak za 428300 duljina 150 mm	428320 150
Produžetak za 428300 duljina 500 mm	428320 500