

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom kratka izvedba, širina ključa: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614816 14
GTIN	4045197287212
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Širina otvor ključa b	30,9 mm
Duljina ključa L	112 mm
Visina otvora ključa h ₁	6,6 mm
Visina prstena h ₂	9,4 mm
Ø prstena D	27,3 mm
Širina ključa	14 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke