

**PU disk za brušenje na čičak-traku Višestruke rupe, Vanjski Ø: 150mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 567887 150 |
| GTIN | 4045197890856 |
| Razred artikla | 52M |

Opis**Izvedba:**

Potporni disk s više rupa s nosivim diskom ojačanim staklenim vlaknima i poliuretanskom pjenom srednje tvrdoće. Sa **5/16 cola** odnosno **M8 prihvatom**.

Vrlo dobro usisavanje uz primjenu svih diskova s čičkom sa standardnim rupama i ABRANET. Uključujući adapter za Bosch, Makita i Festool.

Odgovara:

Prikladno za ploče s perforacijom: 6; 6+1; 8; 8+1; 15; 21; ABRANET.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|-----------------|
| Vanjski Ø | 150 mm |
| Navoji | M8 |
| Navoji | 5/16 cola |
| Višestruke rupe | da |
| Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |

