

Garant

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, dugačka izvedba, Broj ključeva: 9



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	614710 9
GTIN	4045197160140
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. **Duboko udubljena okasta strana.**

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Dio isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 614700 / 614200 / 614900: Vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Napomena:

AS-drive – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo.

Alati opremljeni ovim profilom mogu se prepoznati po oznaci **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Vijke se prihvaća sastrane. – Vijke se čuva. – Dulji vijek trajanja vijka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata. – Sigurno stezanje i veći prijenos sile.**

Tehnički opis

Broj ključeva	9
Dimenzije širine ključa	metrički
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 17 mm	614700 17
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 18 mm	614700 18
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 16 mm	614700 16
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 19 mm	614700 19
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 22 mm	614700 22
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 21 mm	614700 21
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 10 mm	614700 10
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 13 mm	614700 13
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba Širina ključa 24 mm	614700 24