



Elektronički momentni ključ TTS-2000



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654900
GTIN	856986007003
Razred artikla	66D

Opis

Izvedba:

Višestruki, kompaktni i nosivi sustav mjerenja okretnog momenta i sustav za obuhvaćanje mjernih podataka. Precizna i ponavljajuća mjerenja okretnog momenta mogu biti provedena u kombinaciji s konvencionalnim račnama, produžecima, kardanskim osovinama, utičnim ključevima ili čak s alatima za otpuštanje. Sustav TTS-2000 prepoznaje priključeni prihvatnik okretnog momenta (**Plug and Play**), njegovo mjerno područje i parametar kalibriranja zahvaljujući internoj memoriji senzora.

Prikaz: 4-znamenkasti, kontrastni i time dobro čitljivi LCD prikaz.

- Načini rada:**
- U načinu rada **Track** kontinuirano se prikazuju trenutne vrijednosti okretnog momenta.
 - U načinu rada **Peak** na zaslonu se prikazuje najveća postignuta vrijednost okretnog momenta.
 - U načinu rada **First-Peak** moguće je kod mehanički aktiviranih momentnih ključeva zabilježiti točku aktiviranja (sklopnu točku).

Vrednovanje postupka zavrtanja moguće je provesti unosom gornje i donje tolerancije zvučno i optički (**LED letvica u više boja**).
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin, kgf-m, ozf-in.
Brzina uzorkovanja: 10 kHz s 5 prethodno postavljenih dubokih filtra. Ovi filtri omogućuju da se mjerni sustav dodatno upotrebljava za provjeru dinamičkih električnih alata (udarni odvijač / impulsni odvijač) ako se upotrebljavaju odgovarajući senzori i dodatni simulatori vijčanog spajanja (na upit). Visoki stupanj provjere omogućuje k tomu precizno bilježenje momenata otpuštanja / daljnjeg pritezanja.
Kapacitet memorije: Moguće je pohraniti i ponovno pozvati do 1300

mjernih vrijednosti te ih označiti oznakom datuma/vremena.
Sučelje: USB mini-B, kojim se serijski upravlja.
Napajanje: Sustav TTS-2000 pokreće se zahvaljujući punjivoj nikal-kadmij bateriji. Maksimalno vrijeme trajanja rada iznosi otprilike 20sati, a vrijeme punjenja 8sati.

Prednost:

S pomoću mjernog sustava okretnog sustava i prihvatnika okretnog momenta škripac postaje momentni ključ.

Upotreba:

Precizna kontrola okretnog momenta zahvaljujući visokom stupnju provjere za kontrolirano pritezanje vijka. Idealno za pojedinačna pritezanja i male serije. Posebno prikladno za teško pristupačne vijčane spojeve i uske prostore gdje ključ okretnog momenta nema prostora.

Dio isporuke:

Uključuje mrežni dio za opskrbu električnom energijom uređaja kao i za punjenje akumulatora. Kabel USB 2.0 A na mini-B kabel za prijenos mjernih podataka na pisač ili PC. Podesivi držač za zid / stol kao i nosiva torba.

Prihvat: USB sučelje

Duljina: 185 mm

širina: 80 mm

Visina: 50 mm

Težina: 1 kg

Tehnički opis

Težina	1 kg
širina	80 mm
Duljina	185 mm
Visina	50 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Prihvat	USB sučelje
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Pribor

Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000 maks. stezni moment 5,6 Nm	654910 5,6
Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000 maks. stezni moment 28 Nm	654910 28

Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000 maks. stezni
moment 68 Nm

654910 68

Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000 maks. stezni
moment 340 Nm

654910 340