

**Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000, maks. stezni moment: 28Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	654910 28
GTIN	856986007027
Razred artikla	66D

Opis**Izvedba:**

Zahvaljujući ugrađenom SMART čipu, koji pohranjuje prepoznavanje senzora osigurava se međusobna razmjena komponenti sustava. Ovi prihvatnici okretnog momenta održavaju mehaničko preopterećenje do 150 % nazivne vrijednosti. Prilikom postizanja 110 % nazivne vrijednosti prihvat ispušta akustični signal upozorenja, a iznad se na zaslonu uređaja za prikaz pojavljuje optička napomena s upozorenjem. Prihvatnici okretnog momenta opremljeni su izdržljivim kabelom, otpornim na uvrtnje koji se bez problema može zamijeniti.

Standard:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Tehnički opis

Točnost mjerenja momenta	±1 %
maskimalan okretni moment	28 Nm
Težina	0,24 kg
Duljina	83 mm

Područje okretnog momenta	2,8 - 28 Nm
Promjer	32 mm
Duljina kabela	1,2 m
Kalibriranje	O4
Izlazni Četverokut	3/8 col
Četverokutni nastavak	3/8 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2