



## Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000, maks. stezni moment: 340Nm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654910 340
GTIN	856986007058
Razred artikla	66D

### Opis

#### Izvedba:

Zahvaljujući ugrađenom SMART čipu, koji pohranjuje prepoznavanje senzora osigurava se međusobna razmjena komponenti sustava. Ovi prihvatnici okretnog momenta održavaju mehaničko preopterećenje do 150 % nazivne vrijednosti. Prilikom postizanja 110 % nazivne vrijednosti prihvat ispušta akustični signal upozorenja, a iznad se na zaslonu uređaja za prikaz pojavljuje optička napomena s upozorenjem. Prihvatnici okretnog momenta opremljeni su izdržljivim kabelom, otpornim na uvrtnje koji se bez problema može zamijeniti.

#### Standard:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

### Tehnički opis

maskimalan okretni moment	340 Nm
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Težina	0,37 kg
Duljina	92 mm

Područje okretnog momenta	34 - 340 Nm
Promjer	37 mm
Duljina kabela	1,2 m
Kalibriranje	O4
Izlazni Četverokut	1/2 col
Četverokutni nastavak	1/2 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

## Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2