

**Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000, maks. stezni moment: 68Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	654910 68
GTIN	856986007034
Razred artikla	66D

**Opis****Izvedba:**

Zahvaljujući ugrađenom SMART čipu, koji pohranjuje prepoznavanje senzora osigurava se međusobna razmjena komponenti sustava. Ovi prihvatnici okretnog momenta održavaju mehaničko preopterećenje do 150 % nazivne vrijednosti. Prilikom postizanja 110 % nazivne vrijednosti prihvat ispušta akustični signal upozorenja, a iznad se na zaslonu uređaja za prikaz pojavljuje optička napomena s upozorenjem. Prihvatnici okretnog momenta opremljeni su izdržljivim kabelom, otpornim na uvrtanje koji se bez problema može zamijeniti.

**Standard:**

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

**Tehnički opis**

Točnost mjerenja momenta	±1 %
maskimalan okretni moment	68 Nm
Težina	0,25 kg
Duljina	83 mm

Područje okretnog momenta	6,8 - 68 Nm
Promjer	32 mm
Duljina kabela	1,2 m
Kalibriranje	O4
Četverokutni nastavak	3/8 col
Izlazni Četverokut	3/8 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

## Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2