

**Prihvatnik okretnog momenta TTS-2000, maks. stezni moment: 5,6Nm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	654910 5,6
GTIN	856986007010
Razred artikla	66D

**Opis****Izvedba:**

Zahvaljujući ugrađenom SMART čipu, koji pohranjuje prepoznavanje senzora osigurava se međusobna razmjena komponenti sustava. Ovi prihvatnici okretnog momenta održavaju mehaničko preopterećenje do 150 % nazivne vrijednosti. Prilikom postizanja 110 % nazivne vrijednosti prihvat ispušta akustični signal upozorenja, a iznad se na zaslonu uređaja za prikaz pojavljuje optička napomena s upozorenjem. Prihvatnici okretnog momenta opremljeni su izdržljivim kabelom, otpornim na uvrtanje koji se bez problema može zamijeniti.

**Standard:**

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

**Tehnički opis**

Točnost mjerenja momenta	±1 %
maskimalan okretni moment	5,6 Nm
Težina	0,16 kg
Duljina	51 mm

Područje okretnog momenta	0,6 - 5,6 Nm
Promjer	21 mm
Duljina kabela	1,2 m
Kalibriranje	O4
Četverokutni nastavak	1/4 col
Izlazni Četverokut	1/4 col
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Naprava za provjeru zakretnog momenta

## Usluge

Kalibriranje desnoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 400/2 Nm	020140 400/2
DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
DAkS-kalibriranje obostranoUređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maks. stezni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2