

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614820 8
GTIN	4045197218735
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Ø prstena D	17,5 mm
Širina ključa	8 mm
Visina otvora ključa h_1	5 mm
Visina prstena h_2	7 mm
Širina otvor ključa b	18 mm
Duljina ključa L	136 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke