

Mahr**Digitalno pomično mjerilo IP67, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412733 300
GTIN	4059192058302
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

LCD zaslon izrazitog kontrasta, može se lako očitavati. Induktivni, vodootporni mjerni sustav. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Mjerne površine su precizno lepane. Bez dubinomjera.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Standard	ISO 13385
Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	0,01 mm
Duljina kraka	64 mm
Kalibriranje	A1
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Očitavanje	mm / inč
Mjerno područje	0 - 300 mm

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

Pribor

Plastična kutija tip MS300	412470 MS300
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032