

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom sa zakretnom glavom, širina ključa: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614812 12
GTIN	4045197160409
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Širina otvor ključa b	25,9 mm
Širina ključa	12 mm
Visina prstena h ₂	8,7 mm
Ø prstena D	23,7 mm
Duljina ključa L	174 mm
Visina otvora ključa h ₁	5,8 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke