

Garant**Škare za rezanje kabela s prijenosom, za kabel Ø: 54mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	731071 54
GTIN	4045197891211
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Glava škara sa srpolikim reznim nožem i mehanizmom prijenosa (jednoručno rukovanje). Nema prolaska reznog noža jer ima dvostruko vođenje.

GARANT Oštrice i važni funkcijski dijelovi dodatno poboljšani.

Upotreba:

Za čisto odvajanje aluminijskih i bakrenih kabela (također upletene žice), **nije prikladno za fino upletene žice**. Nemojte koristiti za čeličnu žicu, tvrde aluminijske legure, ni tvrdo vučene bakrene vodiče.

Materijal:

Nož od posebnog čelika, krakovi od čeličnog lima s navlakama za drške.

Napomena:

Kod jednožilnih vodiča učinak rezanja je manji otprilike 30 %.

Tehnički opis

ukupna duljina	310 mm
za kabel Ø	54 mm
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do	480 mm ²
Drška	ergonomska plastična ručka sa zaštitom od klizanja
Pokretanje	mehanički, jednoručno, princip račne

Vrsta proizvoda

Škare

Pribor

Fiksni nož za škare za kabele tip 54 mm

731112 54

Okretni noževi za škare za kabele tip 54 mm

731111 54