

Garant**Škare za rezanje kabela s prijenosom, za kabel Ø: 32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	731071 32
GTIN	4045197891204
Razred artikla	71B

Opis**Izvedba:**

Glava škara sa srpolikim reznim nožem i mehanizmom prijenosa (jednoručno rukovanje). Nema prolaska reznog noža jer ima dvostruko vođenje.

GARANT Oštrice i važni funkcijski dijelovi dodatno poboljšani.

Upotreba:

Za čisto odvajanje aluminijskih i bakrenih kabela (također upletene žice), **nije prikladno za fino upletene žice**. Nemojte koristiti za čeličnu žicu, tvrde aluminijske legure, ni tvrdo vučene bakrene vodiče.

Materijal:

Nož od posebnog čelika, krakovi od čeličnog lima s navlakama za drške.

Napomena:

Kod jednožilnih vodiča učinak rezanja je manji otprilike 30 %.

Tehnički opis

za kabel Ø	32 mm
ukupna duljina	250 mm
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do	240 mm ²
Drška	ergonomska plastična ručka sa zaštitom od klizanja
Pokretanje	mehanički, jednoručno, princip račne

Vrsta proizvoda	Škare
-----------------	-------

Pribor

Fiksni nož za škare za kabele tip 32 mm	731112 32
Okretni noževi za škare za kabele tip 32 mm	731111 32