

**Garant****Kliješta za krimpnanje koaksijalnih utikača, za koaksijalne kablove: RG58/71****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 729821 RG58/71 |
| GTIN           | 4045197891099  |
| Razred artikla | 71B            |

**Opis****Izvedba:**

Čelično tijelo sa zglobom. Ručice s plastičnim prevlakama. Sila krimpnanja precizno osigurana blokadom. Za krimpnanje BNC i TNC utikača.

**GARANT:** Od čvrstog specijalnog čelika. Dijelovi s najvećim opterećenjem kaljeni i popušteni. Površina brunirana. Ergonomski optimalno izrađene ručice sa zaštitom od klizanja.

primjereno za tip kabela RG: 58; 59; 62; 71

ukupna duljina: 225 mm

**Tehnički opis**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| primjereno za tip kabela RG | 58; 59; 62; 71         |
| ukupna duljina              | 225 mm                 |
| Vrsta proizvoda             | Kliješta za krimpnanje |

**Pribor**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Zamjenska opruga dvodijelni | 729711 |
|-----------------------------|--------|