

**3M****Brusne ploče (CER) Hookit 775L Višestruke rupe, Ø 125 mm, granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567791 180
GTIN	30076308642649
Razred artikla	53M

**Opis****Izvedba:**

Sa **stabilnim nosačem filma**. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

**Prednost:**

- **Jednak rezultat brušenja zbog savršenog podupiranja zrna.**
- **Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.**

**Upotreba:**

Moguća suha i mokra primjena na drvetu, laku, metalu i plastičnim površinama.

Precizna brusna ploča **Cubitron™ II** prednost za veće površine (obrada pleha) zbog **bržeg skidanja** i **ravnomjernije završne obrade površine**.

**Tehnički opis**

Oznaka proizvođača	Hookit 775L
Granulacija	180
Ø ploče	125 mm
Serija	775L

Sredstvo za brušenje	Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 123 mm

567990 123