

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ s račnom kratka izvedba, širina ključa: 10mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 614816 10     |
| GTIN           | 4045197198945 |
| Razred artikla | 61B           |

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Širina otvor ključa b               | 22 mm                     |
| Visina otvora ključa h <sub>1</sub> | 5,2 mm                    |
| Širina ključa                       | 10 mm                     |
| Visina prstena h <sub>2</sub>       | 7,7 mm                    |
| Ø prstena D                         | 20,8 mm                   |
| Duljina ključa L                    | 94 mm                     |
| Dimenzije širine ključa             | metrički                  |
| Položaj ključa                      | 0 stupanj                 |
| Broj zubi                           | 72                        |
| Radni kut                           | 5 stupanj                 |
| Postupak izrade                     | kovano u ljevačkom kalupu |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materijal       | Krom-vanadij-čelik |
| Površina        | mat kromirano      |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke     |

---

**Pribor**

|  |          |
|--|----------|
| Adapter za okasti ključ s račnom tip 1 | 614850 1 |
|--|----------|