

**Mahr****Digitalni dubinomjer IP 67, i-wi, mjerno područje: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418754 100
GTIN	4059192057312
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, itd..

Vrlo veliki LCD-prikaz s visinom brojki od 11 mm. S ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

1 baterija art. 081560 vel. CR2032. Uključivo 3 mjerna umetka (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm i polumjer 6 mm).

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 498940.

Radio prijemnik i-wi br. 498912. Pločasti mjerni uložak art. 418660 vel. 0,5, specijalno ticalo art. 434900 – 4915 s navojem M 2,5.

**Tehnički opis**

Presjek mjerne vodilice	16 × 3 mm
Mjerno područje	0 - 100 mm
Ø mjerne šipke	4 mm
Kalibriranje	A1
Duljina mosta	85 mm
Očitavanje	0,01 mm

Očitavanje	0,0005 col
Očitavanje	mm / inč
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	MAHR i-wi-radijski sustav
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Pomični dubinomjer s utorima

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

## Pribor

Čelično ticalo tip 2	434900 2
Tanjurasti mjerni uložak debljina tanjura 0,5 mm	418660 0,5
Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498912 STICK

Ticalo od rubina tip 2	434915 2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498914 STICK
Tanjurasti mjerni uložak debljina tanjura 1 mm	418660 1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Ticalo od tvrdog metala tip 2	434910 2