

Mahr**Digitalni dubinomjer IP 67, i-wi, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	418754 200
GTIN	4059192057329
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Za mjerenje ureza, utora, udubljenja, ustupa, itd..

Vrlo veliki LCD-prikaz s visinom brojki od 11 mm. S ugrađenim, bežičnim podatkovnim sučeljem i-wi. Mjerna letvica s dvostrukom kukom. Obje dodirne površine u jednoj ravnini.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

1 baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498940.

Radio prijemnik i-wi br. 498912.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 200 mm
Očitavanje	0,0005 col
Kalibriranje	A2
Očitavanje	mm / inč
Presjek mjerne vodilice	11,5 × 3,6 mm
Duljina mosta	100 mm
Očitavanje	0,01 mm

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Bežična upotreba	Softver proizvođača
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Prihvat	RS232C sučelje
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	MAHR i-wi-radijski sustav
Prihvat	Digimatic sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock-sustav
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Nehrđajući čelik, INOX
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Pomični dubinomjer s utorima

Usluge

KalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021220 200
DAkS kalibriranjeDubinomjer s kukom maks. mjerno područje 200 mm	021230 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498914 STICK
Bežični prijemnik za Mahr i-wi tip STICK	498912 STICK
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975