

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupolasta četka INOX žica 0,35 mm, Četka Ø D1×navoj M: 65XM14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	572210 65XM14
GTIN	4017359006504
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Glatka žica, **spletana** i čvrsto prešana u čeličnom korpusu. **Agresivno djelovanje četkanja s velikom otpornošću na trošenje.**

Upotreba:

Specijalno za prihvat na kutnim brusilicama.
S **unutarnjim navojem M14.**

Tehnički opis

Ø četke D ₁	65 mm
Duljina obruba H ₁	20 mm
Debljina svornjaka	0,35 mm
maksimalan broj okretaja	12500 min ⁻¹
Sigurnosni potporni prten	ne
Navoj M	M14
Materijal opreme	INOX žica

Vrsta proizvoda

Kupolasta četka