

Garant**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli kratka izvedba, broj ključeva: 5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614818 5
GTIN	4045197297709
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Okasta strana s posebnom lakohodnom, čvrstom prstenastom račnom. Ekstremno mali radni kut od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 ključ br. 614816 u veličinama 8; 10; 13; 16; 17.

Napomena:

Rezervne torbe na odmotavanje dostupne su pod br. 614835 / 614836.

Tehnički opis

Broj ključeva	5
Širina ključa	8 mm
Širina ključa	10 mm
Širina ključa	13 mm

Širina ključa	16 mm
Širina ključa	17 mm
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Pakiranje	Rolltasche
Dimenzije širine ključa	metrički
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa 10 mm	614816 10
Adapter za okasti ključ s račnom tip 2	614850 2
Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa 13 mm	614816 13
Adapter za okasti ključ s račnom tip 1	614850 1
Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa 16 mm	614816 16
Futrola broj pretinaca 5	614836 5
Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa 8 mm	614816 8
Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa 17 mm	614816 17