

**HOLEX****Brusna ploča na čičak (A) Perforacija 15-struka, Ø 150 mm, granulacija: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567796 180
GTIN	4045197890894
Razred artikla	52M

**Opis****Izvedba:**

Sa **stabilnim nosačem filma**. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

**Prednost:**

- **Jednak rezultat brušenja zbog savršenog podupiranja zrna.**
- **Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.**

**Upotreba:**

Kvalitetano korund zrno za brušenje (A) za opću upotrebu za grubo brušenje, međubrušenje i završno brušenje.

Kvalitetno korund zrno za brušenje (A), otvoreno rasipavanje. Za opću upotrebu za grubo brušenje, međubrušenje i završno brušenje.

**Tehnički opis**

Ø ploče	150 mm
Granulacija	180
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Broj usisnih rupa	15
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

### Pribor

567887 150

PU disk za brušenje na čičak-traku Višestruke rupe Vanjski Ø  
150 mm

PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 147 mm

567990 147

PU disk za brušenje na čičak-traku Vanjski Ø 150 mm

567885 150