

Garant**Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli kratka izvedba, broj ključeva: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614818 10
GTIN	4045197297716
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Okasta strana s posebnom lakohodnom, čvrstom prstenastom račnom. Ekstremno mali radni kut od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 ključ br. 614816 u veličinama 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Napomena:

Rezervne torbe na odmotavanje dostupne su pod br. 614835 / 614836.

Tehnički opis

Broj ključeva	10
Širina ključa	8 mm
Širina ključa	19 mm
Širina ključa	9 mm
Širina ključa	10 mm

Širina ključa	11 mm
Širina ključa	13 mm
Širina ključa	14 mm
Širina ključa	16 mm
Širina ključa	17 mm
Širina ključa	18 mm
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Pakiranje	Rolltasche
Dimenzije širine ključa	metrički
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ s računomkratka izvedba širina ključa 8 mm	614816 8
Viljuškasto-okasti ključ s računomkratka izvedba širina ključa 11 mm	614816 11
Viljuškasto-okasti ključ s računomkratka izvedba širina ključa 14 mm	614816 14
Adapter za okasti ključ s računom tip 2	614850 2
Adapter za okasti ključ s računom tip 1	614850 1
Futrola broj pretinaca 10	614836 10
Viljuškasto-okasti ključ s računomkratka izvedba širina ključa 19 mm	614816 19
	614816 16

Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa
16 mm

Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa
17 mm

614816 17

Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa
18 mm

614816 18

Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa
10 mm

614816 10

Adapter za okasti ključ s račnom tip 3

614850 3

Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa
9 mm

614816 9

Viljuškasto-okasti ključ s račnomkratka izvedba širina ključa
13 mm

614816 13