


HOLEX**Brusna ploča na čičak (A) Perforacija 15-struka, Ø 150 mm, granulacija: 800****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567796 800
GTIN	4045197891358
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:**

Sa **stabilnim nosačem filma**. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

Prednost:

- **Jednak rezultat brušenja zbog savršenog podupiranja zrna.**
- **Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.**

Upotreba:

Kvalitetano korund zrno za brušenje (A) za opću upotrebu za grubo brušenje, međubrušenje i završno brušenje.

Kvalitetno korund zrno za brušenje (A), otvoreno rasipavanje. Za opću upotrebu za grubo brušenje, međubrušenje i završno brušenje.

Tehnički opis

Ø ploče	150 mm
Granulacija	800
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Broj usisnih rupa	15
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

PU disk za brušenje na čičak-traku Vanjski Ø 150 mm	567885 150
---	------------

PU disk za brušenje na čičak-trakuVišestruke rupe Vanjski Ø 150 mm	567887 150
PU potporni tanjur s multiperforacijom Vanjski Ø 147 mm	567990 147