

**HOLEX****Brusni lepezasti valjak, runo (A) / tkanina (A), Ø 100×100 mm, Usporedba granulacije: 80CRS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568473 80CRS
GTIN	4045197924599
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Standardne dimenzije Ø 100×100 mm, odnosno uska izvedba Ø 100×50 mm za obradu malih površina. Prihvatna rupa Ø 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Kombinacija **tkanine za brušenje i filca**.

**Upotreba:**

Rezultat brušenja sličan brusnim tkaninama granulacije 80/120, primjenjivo i za **uklanjanje ogrebotina** ili za **linijsko matiranje**.

**Napomena:**

Za uravnotežavanje mase kod uskih valjaka Ø 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

**Tehnički opis**

preporučeni broj okretaja	2800 min <sup>-1</sup>
Usporedba granulacije	80
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm
Vrsta proizvoda	Brusni valjak od flisa

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		