

**Koken****IMPACT garnitura, 8-dijelna, 6-kutna, 3/8 cola Surface Drive****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	650132
GTIN	4991644011681
Razred artikla	63R

**Opis****Izvedba:**

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.

**Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.**

Surface Drive Profil prihvaća vijke sastrane i štedi nježne kutove. Pouzdano se sprječava čvrsto nalijeganje nastavaka na vijke.

**Materijal:**

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

**Dio isporuke:**

po 1 nastavak za nasadni ključ br. 650130: Vel. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Magnetska vodilica dugačka 200 mm: 1 komad

**Tehnički opis**

Izlazni Četverokut	3/8 col
Profil progona	6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Broj dijelova	8
Površina	brunirano
prikladno za stroj	da
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ

**Pribor**

Spojni zatik za nastavke, 3/8 cola Ø×duljina 2,5X18 mm	650900 2,5X18
1Komplet sigurnosnih osigurača, za nastavke, 3/8 cola, s izvlakačem,10-dijelna tip 1	650790 1
Gumeni prsten za nastavke, 3/8 cola Ø 18 mm	650800 18
1Komplet sigurnosnih osigurača, za nastavke, 3/8 cola, s izvlakačem,10-dijelna tip 2	650790 2
Gumeni prsten za nastavke, 3/8 cola Ø 22 mm	650800 22
Spojni zatik za nastavke, 3/8 cola Ø×duljina 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Izvlakač sigurnosnih osigurača	650785