



Uređaj za ispitivanje okretnog momenta za momentni odvijač „SmartCheck“, maksimalni okretni moment: 10 Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	654655 10
GTIN	4018754272990
Razred artikla	63B

Opis

Izvedba:

Varijabilni i fleksibilni uređaj za ispitivanje okretnog momenta zahvaljujući okretnom zaslonu i osnovnom tijelu. Moguće vodoravno i okomito postavljanje. Zaslون i tipkovnica s folijom zaštićeni su od prskanja vode, a kućište je od plastike otporne na udarce.
Tri načina primjene:

- **Trenutna vrijednost (Track)**
- **Granična vrijednost (First-Peak)**
- **Prikaz najvećih vrijednosti (Peak-Hold)**

Mjerne jedinice: N·m, lbf·ft, lbf·in.

Prednost:

Kompaktan i varijabilan uređaj za ispitivanje okretnog momenta. Radi priključen na mrežu ili na baterije.

Upotreba:

Postavljanje **moment odvijača i momentnih ključeva** sa skalom, odnosno bez skale.

Dio isporuke:

Uključujući mrežni adapter, u stabilnom plastičnom kovčegu.

Kalibriranje: O4

Točnost mjerenja momenta: ± 1 %

Mjerno područje: 1 - 10 Nm

Uređaj za prikaz širina: 120 mm
 Uređaj za prikaz visina: 124 mm
 Uređaj za prikaz dubina: 167 mm
 Težina: 5,21 kg
 Četverokutni prihvati: 1/4 col

Tehnički opis

Uređaj za prikaz širina	120 mm
maskimalan okretni moment	10 Nm
Mjerno područje	1 - 10 Nm
Uređaj za prikaz dubina	167 mm
Četverokutni prihvati	1/4 col
Uređaj za prikaz visina	124 mm
Težina	5,21 kg
Točnost mjerenja momenta	±1 %
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Smjer momenta	Pritezanje udesno i ulijevo
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Kalibriranje	O4

Usluge

Kalibriranje Uređaj / senzor za ispitivanje okretnog momenta maksimalni zakretni moment 400/2 Nm	018860 400/2
--	--------------