

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom kratka izvedba, širina ključa: 13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614816 13
GTIN	4045197198969
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Ø prstena D	25,5 mm
Duljina ključa L	107 mm
Visina otvora ključa h_1	6 mm
Širina ključa	13 mm
Visina prstena h_2	9,3 mm
Širina otvor ključa b	27,1 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Adapter za okasti ključ s račnom tip 2	614850 2
--	----------