



## Metalni luk pile Ergo 325 s bimetalnim listom 24 zupca



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	580600
GTIN	7311518214852
Razred artikla	58Z

### Opis

#### Izvedba:

**Jedinstven BAHCO Ergo luk pile za metal** s visokom napetosti (više od 1000 N ili 100 kp).

Ergonomski dizajn za rad s niskim stupnjem umaranja. Najjednostavnije **pričvršćenje lista uz potporu opruga** za brzu izmjenu listova **s automatskim stezanjem**. Alternativno pričvršćivanje lista pri 55° za sigurno rezanje. Ukupna duljina 400 mm.

Lučna pila sa svojim velikim lukom za piljenje odlikuje se listovima pile stegnutim u luk u obliku slova U. Pritom je ograničenje dubine rezanja ručnih lučnih pila razmak do luka. Zahvaljujući takvom obliku prihвата, mogu se upotrebljavati posebno tanki listovi pile, koji bi se kod drugih oblika pile izvijali kod obostranog ili nepovlačećeg pokreta rezanja. Zahvaljujući tankim listovima ručne pile, smanjuje se struganje strugotina zbog male širine rezanja strugotina. Na taj način ova vrsta pile predstavlja klasičnu standardnu ručnu pilu u obradi metala.

#### Dio isporuke:

Uključuje SANDFLEX® list za ručnu pilu, bimetal, br. 582900.

Duljina lista: 300 mm

### Tehnički opis

Zupci po colu	24
Ukupna duljina	400 mm
Duljina lista	300 mm
Stezanje lista do	1000 N
alternativni kut lista pile	55 stupanj

Vrsta proizvoda

List tračne pile

**Pribor**

List ručne pile, jednostrano SANDFLEX®,bimetal	582850
List ručne pile, jednostrano SANDFLEX®,bimetal	582920
List ručne pile, jednostrano SANDFLEX®,bimetal	582900