

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 13mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 614820 13     |
| GTIN           | 4045197218780 |
| Razred artikla | 61B           |

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Ø prstena D                         | 25,5 mm                   |
| Visina prstena h <sub>2</sub>       | 9,3 mm                    |
| Širina otvor ključa b               | 27,1 mm                   |
| Širina ključa                       | 13 mm                     |
| Visina otvora ključa h <sub>1</sub> | 6 mm                      |
| Duljina ključa L                    | 180 mm                    |
| Dimenzije širine ključa             | metrički                  |
| Položaj ključa                      | 15 stupanj                |
| Broj zubi                           | 72                        |
| Radni kut                           | 5 stupanj                 |
| Postupak izrade                     | kovano u ljevačkom kalupu |

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Materijal       | Krom-vanadij-čelik |
| Površina        | mat kromirano      |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke     |

---

**Pribor**

|  |          |
|--|----------|
| Adapter za okasti ključ s račnom tip 2 | 614850 2 |
|--|----------|