

Garant**Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15°, širina otvora ključa: 12X13mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614845 12X13
GTIN	4045197415899
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu, obostran s posebno lakohodnom, čvrstom račnom prespojiv za pritezanje ulijevo i udesno. Iznimno mali radni kut od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

ukupna duljina	170 mm
maksimalni Ø prstena D2	26,5 mm
Širina ključa 2	13 mm
maksimalni Ø prstena D1	24,6 mm
Širina ključa 1	12 mm
maksimalna visina prstena h ₂	9 mm
maksimalna visina prstena h ₁	8,9 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Broj zubi	5
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Adapter za okasti ključ s račnom tip 2	614850 2
--	----------