



## Metalni luk pile 317 s bimetalnim listom 24 zupca



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	580700
GTIN	7311518240936
Razred artikla	58Z

### Opis

#### Izvedba:

Stabilan metalni list pile **s maksimalnim stezanjem lista 750 N (75 kp)** i udobnom ručkom. Alternativno pričvršćenje lista na 90° za neprekinuto rezanje. Ukupna duljina 425 mm.

Lučna pila sa svojim velikim lukom za piljenje odlikuje se listovima pile stegnutim u luk u obliku slova U. Pritom je ograničenje dubine rezanja ručnih lučnih pila razmak do luka. Zahvaljujući takvom obliku prihвата, mogu se upotrebljavati posebno tanki listovi pile, koji bi se kod drugih oblika pile izvijali kod obostranog ili nepovlačećeg pokreta rezanja. Zahvaljujući tankim listovima ručne pile, smanjuje se struganje strugotina zbog male širine rezanja strugotina. Na taj način ova vrsta pile predstavlja klasičnu standardnu ručnu pilu u obradi metala.

#### Dio isporuke:

Uključuje SANDFLEX® list za ručnu pilu, bimetal, br. 582900.

### Tehnički opis

Zupci po colu	24
Duljina lista	300 mm
Vrsta proizvoda	List tračne pile

### Pribor

List ručne pile, jednostrano SANDFLEX®, bimetal	582850
---	--------

List ručne pile, jednostranoSANDFLEX®,bimetal	582920
List ručne pile, jednostranoSANDFLEX®,bimetal	582900