

**Garant****Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15°, širina otvora ključa: 14X15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovan u kalupu, obostran s posebno lakohodnom, čvrstom račnom prespojiv za pritezanje ulijevo i udesno. Iznimno mali radni kut od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

ukupna duljina	190 mm
maksimalna visina prstena $h_2$	9,4 mm
Širina ključa 2	15 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena D2	32,6 mm
maksimalna visina prstena $h_1$	9,4 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena D1	28,3 mm
Širina ključa 1	14 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Broj zubi	5
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke