

Garant**Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15°, širina otvora ključa: 16X18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu, obostran s posebno lakohodnom, čvrstom račnom prespojiv za pritezanje ulijevo i udesno. Iznimno mali radni kut od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

maksimalna visina prstena h_2	11 mm
ukupna duljina	230 mm
maksimalni \varnothing prstena D2	35,6 mm
Širina ključa 2	18 mm
maksimalna visina prstena h_1	9,9 mm
maksimalni \varnothing prstena D1	34,5 mm
Širina ključa 1	16 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Broj zubi	5
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke