

**Garant****Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15°, širina otvora ključa: 17X19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovan u kalupu, obostran s posebno lakohodnom, čvrstom račnom prespojiv za pritezanje ulijevo i udesno. Iznimno mali radni kut od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalna visina prstena $h_1$	10,7 mm
Širina ključa 2	19 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena D1	34,5 mm
Širina ključa 1	17 mm
maksimalna visina prstena $h_2$	11,2 mm
ukupna duljina	230 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena D2	35,6 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Broj zubi	5
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

---

**Pribor**

Adapter za okasti ključ s račnom tip 3	614850 3
--	----------