



## SANDFLEX® mala lučna pila s 2 lista pile (drvo / metal)



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	580950
GTIN	7311518044558
Razred artikla	58Z

### Opis

#### Izvedba:

Ovalni okvir od čvrste čelične cijevi, sa zaštitom za zglobove. Kompletan s nazubljenim listom za drvo i bimetalnim listom. Stane u svaku kutiju za alat.

Lučna pila sa svojim velikim lukom za piljenje odlikuje se listovima pile stegnutim u luk u obliku slova U. Pritom je ograničenje dubine rezanja ručnih lučnih pila razmak do luka. Zahvaljujući takvom obliku prihвата, mogu se upotrebljavati posebno tanki listovi pile, koji bi se kod drugih oblika pile izvijali kod obostranog ili nepovlačećeg pokreta rezanja. Zahvaljujući tankim listovima ručne pile, smanjuje se struganje strugotina zbog male širine rezanja strugotina. Na taj način ova vrsta pile predstavlja klasičnu standardnu ručnu pilu u obradi metala.

#### Upotreba:

Univerzalno za rezanje drva, metala (vidi br. 582500 582970) i kod uporabe žice za pilu od tvrdog metala art. 582990 također za rezanje pločica, pećnjaka, opeke, željeznog lijeva itd. Ukupna duljina 300 mm.

#### Napomena:

Rezervni list pile za drvo naći ćete pod br. 582985.

Duljina lista: 300 mm

### Tehnički opis

Ukupna duljina	300 mm
Duljina lista	300 mm
Broj listova pile	2
Vrsta proizvoda	Lučna pila

---

**Pribor**

List ručne pile, jednostranoSANDFLEX®,bimetal	582900
Žica za pilu od tvrdog metala za pločice, opeku, lijevano željezo itd.	582990
List ručne pile, jednostranoBimetal, progresivno	582500
List ručne pile, jednostranoBimetal	582950
List ručne pile, jednostranoSANDFLEX®,bimetal	582850
List ručne pile, jednostranoBimetal	582970
Jednostrani list ručne pileza drvo	582985
List ručne pile, jednostranoSANDFLEX®,bimetal	582920