

Garant

Garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, u futroli zakretni pod kutom od 15°, broj ključeva: 10

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614830 10
GTIN	4045197218865
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Okasta strana s posebnom lakohodnom, čvrstom prstenastom račnom. Ekstremno mali radni kut od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Dio isporuke:

Po 1 ključ br. 614820 u veličinama 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Napomena:

Rezervne torbe na odmotavanje dostupne su pod br. 614835 / 614836.

Tehnički opis

Broj ključeva	10
Širina ključa	8 mm
Širina ključa	19 mm
Širina ključa	9 mm
Širina ključa	10 mm

Širina ključa	11 mm
Širina ključa	13 mm
Širina ključa	14 mm
Širina ključa	16 mm
Širina ključa	17 mm
Širina ključa	18 mm
Položaj ključa	15 stupanj
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Pakiranje	Rolltasche
Dimenzije širine ključa	metrički
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 13 mm	614820 13
Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 10 mm	614820 10
Futrola broj pretinaca 10	614835 10
Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 16 mm	614820 16
Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 14 mm	614820 14
Viljuškasto-okasti ključ s račnomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 19 mm	614820 19

Viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 17 mm

614820 17

Viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 8 mm

614820 8

Viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 18 mm

614820 18

Viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 9 mm

614820 9

Viljuškasto-okasti ključ s računomzakretan pod kutom od 15° širina ključa 11 mm

614820 11