

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614820 18
GTIN	4045197218834
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Širina otvor ključa b	38,6 mm
Širina ključa	18 mm
Duljina ključa L	239 mm
Ø prstena D	33,4 mm
Visina prstena h ₂	11,2 mm
Visina otvora ključa h ₁	8,1 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke