

**JOKER 6000 garnitura viljuškasto-okastih ključeva s račnom, broj ključeva: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614880 4
GTIN	4013288164407
Razred artikla	63F

**Opis****Izvedba:**

Kovan u kalupu. Okasta strana s lakohodnom čvrstom račnom finih zubaca (80 zuba) s posebno malim radnim kutem od 4,5°.

Viljuškasta strana s dvostrukim šesterokutnim profilom i zamjenjivom, kaljenom metalnom pločom za držanje matice, kao graničnikom, sprječava klizanje i omogućuje mali radni kut.

**Materijal:**

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

**Dio isporuke:**

Po 1 ključ br. 614870: Vel. 10; 13; 17; 19

**Tehnički opis**

Broj ključeva	4
Širina ključa	10 mm
Širina ključa	13 mm
Širina ključa	17 mm
Širina ključa	19 mm
Oznaka proizvođača	6000 Joker 4 komplet 1

Položaj ključa	0 stupanj
Broj zubi	80
Radni kut	4,5 stupanj
Materijal	Krom-molibden čelik
Površina	mat kromirano
Pakiranje	Sklopiva torba
Dimenzije širine ključa	metrički
Krajnji graničnik na strani otvora ključa	da
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti na strani otvora ključa	da
s okretnom glavom	ne
Preklopna čegrtaljka	ne
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

## Pribor

JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s računom širina ključa 17 mm	614870 17
JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s računom širina ključa 10 mm	614870 10
JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s računom širina ključa 19 mm	614870 19
JOKER 6000 viljuškasto-okasti ključ s računom širina ključa 13 mm	614870 13