

Garant**Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614820 19
GTIN	4045197218841
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa	19 mm
Visina prstena h_2	11,5 mm
Visina otvora ključa h_1	8,5 mm
Duljina ključa L	250 mm
Ø prstena D	34,5 mm
Širina otvor ključa b	40,3 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

Pribor

Adapter za okasti ključ s račnom tip 3	614850 3
--	----------