

**Garant****Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15°, širina ključa: 9mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614820 9
GTIN	4045197218742
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Obostrano s lakohodnom, čvrstom račnom – prebacivanje za pritezanje ulijevo i udesno. Prstenasta strana s posebno glatkom, stabilnom prstenastom račnom. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

Visina prstena $h_2$	7,6 mm
Ø prstena D	19 mm
Širina otvor ključa b	19,3 mm
Širina ključa	9 mm
Visina otvora ključa $h_1$	5 mm
Duljina ključa L	143 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	15 stupanj
Broj zubi	72
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	mat kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke