

Garant
List tračne pile s GARANT bimetalnim listom 18 – 32 zuba progresivno

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	580400
GTIN	4045197377432
Razred artikla	51S

Opis
Izvedba:

Prema **najnovijim ergonomskim spoznajama** koncipirani luk ručne pile za rad bez umora uz maksimalan učinak rezanja. **Ekstremno lagan, vrlo čvrst dvokomponentni okvir** s drškom s **protukliznim umecima**. **Stezanje lista do 1.000 N (100 kp)** lako podesivo pomoću stezne matice integrirane u ručki. Alternativno **pričvršćenje lista na 55°** za neprekinuto rezanje.

Ukupna duljina 395 mm.

Lučna pila sa svojim velikim lukom za piljenje odlikuje se listovima pile stegnutim u luk u obliku slova U. Pritom je ograničenje dubine rezanja ručnih lučnih pila razmak do luka. Zahvaljujući takvom obliku prihвата, mogu se upotrebljavati posebno tanki listovi pile, koji bi se kod drugih oblika pile izvijali kod obostranog ili nepovlačećeg pokreta rezanja. Zahvaljujući tankim listovima ručne pile, smanjuje se struganje strugotina zbog male širine rezanja strugotina. Na taj način ova vrsta pile predstavlja klasičnu standardnu ručnu pilu u obradi metala.

Dio isporuke:

Uključuje GARANT list za ručnu pilu, bimetal, 1× br. 582500: progresivno 18 – 32 zubaca / col. Duljina lista: 300 mm

Tehnički opis

Zupci po colu	18 – 32 progresivno
Ukupna duljina	395 mm
Duljina lista	300 mm
Stezanje lista do	1000 N
alternativni kut lista pile	55 stupanj

Vrsta proizvoda

List tračne pile

Pribor

List ručne pile, jednostrano Bimetal

582950

List ručne pile, jednostrano Bimetal, progresivno

582500