

**Garant****Dvostrani okasti ključ s račnom, savijen 15°, širina otvora ključa: 10X11mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Kovan u kalupu, obostran s posebno lakohodnom, čvrstom račnom prespojiv za pritezanje ulijevo i udesno. Iznimno mali radni kut od 5°.

**Materijal:**

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

**Tehnički opis**

maksimalni Ø prstena D2	23,1 mm
maksimalni Ø prstena D1	21,5 mm
Širina ključa 1	10 mm
maksimalna visina prstena h <sub>2</sub>	8,2 mm
Širina ključa 2	11 mm
maksimalna visina prstena h <sub>1</sub>	7,6 mm
ukupna duljina	150 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Broj zubi	5
Radni kut	5 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	mat kromiran
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

---

**Pribor**

Adapter za okasti ključ s račnom tip 1	614850 1
--	----------