



## Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 18X19mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	615000 18X19
GTIN	4018754020973
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.

S lako zahvatnih otvorom ključa. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana s **AS-Drive** profilom.

#### Prednost:

Profil **AS-Drive**:

- **Vijke se prihvaća sastrane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.**

#### Standard:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

#### Napomena:

**PAŽNJA!**

GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!

Preporučeni broj proizvoda: 615600

### Tehnički opis

Širina ključa 2	19 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	28 mm
Duljina ključa L	275 mm

maksimalni $\varnothing$ prstena D <sub>2</sub> maksimalni	29 mm
Širina ključa 1	18 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke