

**Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, broj ključeva: 10ZOLL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana s **AS-Drive** profilom.

Standard:**DIN 838 / ISO 3318****Materijal:**

Čelik legiran kromom; kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Dio isporuke:

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2× 9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16 cola

Tehnički opis

Broj ključeva	10
Dimenzije širine ključa	colni
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromiran (ne ljušti se)

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke