

## Garant

### Dvostrani okasti ključ, koljenast, Širina ključa: 8X9 mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	615700 8X9
GTIN	4045197160584
Razred artikla	61A

#### Opis

##### Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S profilnim drškom spretnim za rukovanje. Izuzetno dugotrajan s mogućnošću ekstremnog opterećenja. Okaste strane s **AS-Drive** profilom.

##### Prednost:

Profil **AS-Drive**:

- **Vijke se prihvaća sastrane.**
- **Vijci se štede.**
- **Dulji vijek trajanja vijaka.**
- **Veće dosjedne plohe između vijka i alata.**
- **Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.**

##### Standard:

**DIN 838 / ISO 3318**

##### Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

##### Napomena:

**AS-drive** – poseban profil. Krajnje precizan profil – koncipiran za astronautiku i zrakoplovstvo. Svi GARANT i STAHLWILLE alati opremljeni su ovim profilom – prepoznatljivi po znaku **AS-Drive**.

Duljina ključa L: 180 mm

maksimalni Ø prstena D<sub>1</sub> maks: 14 mm

maksimalni Ø prstena D<sub>2</sub> maksimalni: 15 mm

#### Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D <sub>1</sub> maks	14 mm
maksimalni Ø prstena D <sub>2</sub> maksimalni	15 mm

Duljina ključa L	180 mm
Širina ključa 2	9 mm
Širina ključa 1	8 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke