

**Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba, širina ključa: 15mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 614900 15     |
| GTIN           | 4045197442093 |
| Razred artikla | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije. S ovalnom drškom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Širina ključa                                  | 15 mm                     |
| Duljina ključa L                               | 230 mm                    |
| maksimalna visina otvora ključa h <sub>1</sub> | 7 mm                      |
| Dimenzije širine ključa                        | metrički                  |
| maksimalna visina prstena h <sub>2 maks</sub>  | 11 mm                     |
| Položaj ključa                                 | 15 stupanj                |
| Postupak izrade                                | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal                                      | Krom-vanadij-čelik        |
| Površina                                       | kromirano                 |
| Vrsta proizvoda                                | Ključ za vijke            |

