

**Garant****6-kutni nastavci Surface Drive, 1/2 cola, širina ključa: 24mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	642325 24
GTIN	4045197497925
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema **DIN 3120**.

**Surface Drive** otvor ključa omogućuje čvrsti dosjed i povećanu snagu djelovanja. Pritisak time djeluje izravno na površinu matica i vijaka, štite se osjetljivi rubovi. Uz pomoć Surface Drivea mogu se pritegnuti ili otpustiti i međumjere npr. u colima (A/F, BSF, BSW) i potrošeni vijci.

**Standard:****DIN 3124****Materijal:**

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

**Tehnički opis**

Duljina	41 mm
Ø na strani pogona	32 mm
Širina ključa	24 mm
prikladno za coli (američka mjera)	15/16 col
Izlazni Četverokut	1/2 col

Profil 6-kutnog nasadnog ključa	Surfacedrive
Standard	DIN 3124
Profil progona	6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Materijal	Krom-vanadij čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Umetak za nasadni ključ