



Set dvostranih okastih ključeva, koljenasto, broj ključeva: 12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	615500 12
GTIN	4018754058457
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije. S dvostrukom drškom od T-profila za spretno rukovanje. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana s **AS-Drive** profilom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran (ne ljušti se); Rundfinish površina.

Dio isporuke:

Po 1 dvostrani okasti ključ br. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34

Tehnički opis

Broj ključeva	12
Dimenzije širine ključa	metrički
Položaj ključa	75 stupanj
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromiran (ne ljušti se)

Vrsta proizvoda

Ključ za vijke

Pribor

Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 10X11 mm	615000 10X11
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 18X19 mm	615000 18X19
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 27X32 mm	615000 27X32
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 16X17 mm	615000 16X17
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 21X23 mm	615000 21X23
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 20X22 mm	615000 20X22
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 14X15 mm	615000 14X15
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 24X26 mm	615000 24X26
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 6X7 mm	615000 6X7
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 30X34 mm	615000 30X34
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 8X9 mm	615000 8X9
Dvostrani okasti ključ, koljenast širina ključa 12X13 mm	615000 12X13